

**SKMU MS (kontramutter i mässing)  
SKMU PG13,5-MS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Weidmüller har ett stort antal olika kabel-/ledningsinföringar i sortimentet; Olika förskruvningar i plast, mässing och rostfritt stål i skyddsklasserna IP 66, 67, 68 eller IP 69 K. Med modulära flerledar-/kabelinföringssystem kan färdigmonterade kablar, som ett fullvärdigt alternativ, snabbt och enkelt föras in i utrustningen. Till sist finns även EX-certifierade kabelförskruvningar och kabel-/ledningsinföringssystem till förfogande.

- Kabelförskruvningar av plast och mässing
- EMV förskruvningar
- För områden med risk för explosion
- VDE, CSA och UL godkännanden

**Allmänna beställningsdata**

|                   |                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ               | SKMU PG13,5-MS                                                                     |
| Art.nr.           | <a href="#">1694100000</a>                                                         |
| Artikelbeteckning | SKMU MS (kontramutter i mässing), Kontramutter, PG 13,5, 3 mm, Mässing, förnicklad |
| GTIN (EAN)        | 4008190872267                                                                      |
| Frp               | 100 Stück                                                                          |

**SKMU MS (kontramutter i mässing)**  
**SKMU PG13,5-MS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

|           |       |
|-----------|-------|
| Nettovikt | 2,9 g |
|-----------|-------|

**Environmental Product Compliance**

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

**Allmänna uppgifter**

|                |          |                |                     |
|----------------|----------|----------------|---------------------|
| Tjocklek       | 3 mm     | Förskruvningar | PG                  |
| Gänga (inre)   | PG 13,5  | Gänga (yttre)  | PG 13,5             |
| Gängningslängd | 3 mm     | Material       | Mässing, förnicklad |
| Nyckelbredd 1  | 23 mm    | Tjocklek       | 3 mm                |
| Ytterdiameter  | 24,26 mm |                |                     |

**Klassificeringar**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000940    | ETIM 4.0   | EC000441    |
| ETIM 5.0   | EC000441    | ETIM 6.0   | EC000940    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 23-11-07-01 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-09 | eClass 7.1 | 27-14-91-09 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-09 | eClass 9.0 | 27-14-44-24 |
| eClass 9.1 | 27-14-44-24 |            |             |

**Godkännanden**

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

**Downloads**

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Broschyr/Katalog | <a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a> |
| Teknikuppgifter  | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>        |

**SKMU MS (kontramutter i mässing)**  
**SKMU PG13,5-MS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Ritningar**