

**Tillbehör
CBH 19/19 BLACK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Buntband utmärks av största möjliga buntningskraft och en lång livslängd. Stålbuntband ger dessutom en permanent hållbar fästmöjlighet vid extrem materialpåkänning, såsom höga temperaturer och kraftiga kemiska inverkningsar.

Allmänna beställningsdata

Typ	CBH 19/19 BLACK
Art.nr.	1697950000
Artikelbeteckning	Buntband, Höjd x bredd: 19 x 19 mm, Plast, 80 N
GTIN (EAN)	4008190883027
Frp	100 Stück

Tillbehör
CBH 19/19 BLACK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Tekniska data****Mått och vikter**

Bredd	19 mm	Byggbredd (tum)	0,748 inch
Höjd	19 mm	Bygghöjd (tum)	0,748 inch
Djup	2 mm	Byggdjup (tum)	0,079 inch
Nettovikt	0,71 g		

Installationsmaterial

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2	Draghållfasthet	80 N
Material	Plast	Max. buntbandsbredd	3,6 mm
Temperaturområde för användning max.	105 °C	Temperaturområde för användning min.	-40 °C
Utförande	självhäftande		

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000046	ETIM 4.0	EC000046
ETIM 5.0	EC000046	ETIM 6.0	EC000449
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-07-02
eClass 6.2	27-14-07-02	eClass 7.1	27-14-07-02
eClass 8.1	27-14-07-02	eClass 9.0	23-15-90-07
eClass 9.1	27-40-07-90		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
-----------------	------------------------------

Tillbehör CBH 19/19 BLACK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

Profilritning

