

Tillbehör
SCT 4,6/266C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Abbildung liknande

Weidmüller Steel Series ett - omfattande sortiment med stålband för extrema materialkrav, som höga temperaturer eller kraftiga kemiska inverkningar.

- Rostfritt stål AISI 304,
- lätt och säker installation med patenterat låsning,
- patenterade avrundade kanter, därigenom ingen risk för personskador,
- idealisk för användning utomhus
- strålnings- och korrosionstålig,
- Anti-magnetisk
- ingen tandning som skadar isoleringen.

Allmänna beställningsdata

Typ	SCT 4,6/266C
Art.nr.	1699900000
Artikelbeteckning	Tillbehör, Buntband, x 4.6445 N
GTIN (EAN)	4008190892340
Frp	100 Stück

Tillbehör
SCT 4,6/266C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Tekniska data****Mått och vikter**

Bredd	4,6 mm	Byggbredd (tum)	0,181 inch
Höjd	266 mm	Bygghöjd (tum)	10,472 inch
Djup	0,25 mm	Byggdjup (tum)	0,01 inch
Nettovikt	2,8 g		

Installationsmaterial

Draghållfasthet	445 N	Kabeldiameter max.	69 mm
Material	Rostfritt stål 1.4301	Temperaturområde för användning max.	538 °C
Temperaturområde för användning min.	-80 °C		

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000046	ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC000761	ETIM 6.0	EC000046
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-07-02
eClass 6.2	27-14-07-02	eClass 7.1	27-14-11-37
eClass 8.1	27-14-11-37	eClass 9.0	27-14-07-02
eClass 9.1	27-14-07-02		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Teknikuppgifter	EPLAN_WSCAD
-----------------	-----------------------------

Datablad**Tillbehör**
SCT 4,6/266C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Ritningar****Ritning**