

Apparatmärkning
MARKO-C.100X100X100 B/DR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Med Weidmüllers apparatmärkning uppfyller användare skyldigheten att märka utrustningskomponenter. För apparater från kända tillverkare erbjuder Weidmüller speciellt anpassade märkningar, både klassiskt självhäftande eller snabb rasterteknik med originaltrogna skyltar. Användarna kan själva skriva på apparatmärkningarna med lämpliga program och systemkompatibla utskrifts- eller plottersystem.

Allmänna beställningsdata

Typ	MARKO-C.100X100X100 B/DR
Art.nr.	1700550001
Artikelbeteckning	Apparatmärkning, Apparatmärkning, 100 x 100 mm, gul
GTIN (EAN)	4008190896218
Frp	10 Stück

Apparatmärkning

MARKO-C.100X100X100 B/DR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	100 mm	Byggbredd (tum)	3,937 inch
Höjd	100 mm	Bygghöjd (tum)	3,937 inch
Djup	0,05 mm	Byggdjup (tum)	0,002 inch
Nettovikt	5,8 g		

Allmänna data

Antal märkningar per förpackningsenhet 30	Bredd	100 mm
Färgkod gul	Limma	beständig Acrylcopolymer
Material Väv akrylbelagd	Materialfärg enligt motståndskod	4
Skrivna tecken Symboler	Temperaturområde för användning	-29...80 °C
Text Blixtpil i triangel	Textsfärg	svart
Utförande självhäftande		

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
-----------------	------------------------------

Datablad

Apparatmärkning
MARKO-C.100X100X100 B/DR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

