

Märkningar i rostfritt stål
WSM 10 G**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Avbildning liknande

WSM små skyltar

- Helt rostfri och syrabeständig
- Präglade tecken som är väl läsbara även efter lackering
- Finns även med specialtryck,präglat på en hållare
- Innehållet i WSM servicebox, 40 vardera av: 0-9, A-Ö, +, -, x, /, :, ., ~, =, ü, jord, neutral. 200 st buntband av stål (200 mm). 30 rostfria hållare, 48 mm och 60 mm, 20 stålhållare, 84 mm, och 10 stålhållare, 108 mm och 288 mm

Allmänna beställningsdata

Typ	WSM 10 G
Art.nr.	1712501649
Artikelbeteckning	Märkningar i rostfritt stål, Ledar- och kabelmärkning, 5.5 x 9.9 mm, Silver
GTIN (EAN)	4008190947347
Frp	200 Stück

Märkningar i rostfritt stål WSM 10 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	9,9 mm	Byggbredd (tum)	0,39 inch
Höjd	5,5 mm	Bygghöjd (tum)	0,217 inch
Djup	0,3 mm	Byggdjup (tum)	0,012 inch
Nettovikt	0,15 g		

Allmänna data

Bredd	9,9 mm	Färgkod	Silver
Halogener	Nej	Material	Rostfritt stål 1.4404
Orientering av texten	vågrätt	Skrivna tecken	Bokstav, stor
Temperaturområde för användning	-80...500 °C	Text	g
Typ av märkning	Standard		

Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Nej	Ledardiameter, max.	500 mm ²
Ledardiameter, min.	16 mm ²		

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
-----------------	------------------------------