

**SwitchMark
SM-H 27/18 SW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



SM är en MultiCard-märkskylt för märkning av styr- och signalenheter. Skyltarna snäpps in i bärarna eller fästs med den redan applicerade limfolien. Skräddarsydda skyltar kan skapas med PrintJet PRO, MCP Plus plotter, MCP Basic eller MC-Mobilo märkningssystem.

- Behovsanpassad och snabb egentillverkning.
- Ingen lagerhållning av dyra standardskyltar krävs
- Mycket beständig tryckkvalitet vid användning av PrintJet som ersättning för gravyr
- För extrema krav rekommenderar vi skyddsfolien ETO SM.
- Hållare kan användas för tryckknappar Ø 22 mm från Siemens, ABB, Moeller och Telemecanique.

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

Typ	SM-H 27/18 SW
Art.nr.	1716630000
Artikelbeteckning	SwitchMark, Tillbehör, 48 x 27 mm, svart
GTIN (EAN)	4008190343194
Frp	25 Stück
anpassad skrivare	1324380000

**SwitchMark
SM-H 27/18 SW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	27 mm	Byggbredd (tum)	1,063 inch
Höjd	48 mm	Bygghöjd (tum)	1,89 inch
Djup	3,3 mm	Byggdjup (tum)	0,13 inch
Nettovikt	0,92 g	Diameter	22 mm

Allmänna data

Bredd	27 mm	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2
Färgkod	svart	Halogener	Nej
Material	Polyamid 66	Materialfärg enligt motståndskod	0
Temperaturområde för användning	-40...100 °C		

Apparatmärkning

Diameter	22 mm
----------	-------

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-37-12-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 9 IETH 15/16 EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP

SwitchMark SM-H 27/18 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Ritningar

