

**SwitchMark  
SM-H 27/12.5 SW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Avbildning liknande

SM är en MultiCard-märkskylt för märkning av styr- och signalenheter. Skyltarna snäpps in i bärarna eller fästs med den redan applicerade limfolien. Skräddarsydda skyltar kan skapas med PrintJet PRO, MCP Plus plotter, MCP Basic eller MC-Mobilo märkningssystem.

- Behovsanpassad och snabb egentillverkning.
- Ingen lagerhållning av dyra standardskyltar krävs
- Mycket beständig tryckkvalitet vid användning av PrintJet som ersättning för gravyr
- För extrema krav rekommenderar vi skyddsfolien ETO SM.
- Hållare kan användas för tryckknappar Ø 22 mm från Siemens, ABB, Moeller och Telemecanique.

**För specialtryck:** Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

**Allmänna beställningsdata**

|                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| Typ               | SM-H 27/12.5 SW                          |
| Art.nr.           | <a href="#">1716640000</a>               |
| Artikelbeteckning | SwitchMark, Tillbehör, 42 x 27 mm, svart |
| GTIN (EAN)        | 4008190343200                            |
| Frp               | 25 Stück                                 |
| anpassad skrivare | <a href="#">1324380000</a>               |

**SwitchMark  
SM-H 27/12.5 SW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

|           |        |                 |            |
|-----------|--------|-----------------|------------|
| Bredd     | 27 mm  | Byggbredd (tum) | 1,063 inch |
| Höjd      | 42 mm  | Bygghöjd (tum)  | 1,654 inch |
| Djup      | 3,3 mm | Byggdjup (tum)  | 0,13 inch  |
| Nettovikt | 0,76 g | Diameter        | 22 mm      |

**Allmänna data**

|                                 |              |                                  |     |
|---------------------------------|--------------|----------------------------------|-----|
| Bredd                           | 27 mm        | Brännbarhetsklass enligt UL 94   | V-2 |
| Färgkod                         | svart        | Halogener                        | Nej |
| Material                        | Polyamid 66  | Materialfärg enligt motståndskod | 0   |
| Temperaturområde för användning | -40...100 °C |                                  |     |

**Apparatmärkning**

|          |       |
|----------|-------|
| Diameter | 22 mm |
|----------|-------|

**Klassificeringar**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001288    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001288    | ETIM 6.0   | EC001288    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 6.2 | 27-37-12-29 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-06-29 |
| eClass 9.1 | 27-40-06-29 |            |             |

**Godkännanden**

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

**Downloads**

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Teknikuppgifter      | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a> |
| Teknikuppgifter Data | <a href="#">STEP</a>         |

### SwitchMark SM-H 27/12.5 SW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar

