

VPK (blindpropp i plast)
VP 48-K54**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Blindproppar är till för att försluta överflödiga
förskruvningshål för att säkerställa IP-skyddsnivån.

Allmänna beställningsdata

Typ	VP 48-K54
Art.nr.	1719260000
Artikelbeteckning	VPK (blindpropp i plast), Låspropp, PG 48, 12 mm, IP65, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
GTIN (EAN)	4008190352516
Frp	5 Stück

VPK (blindpropp i plast)
VP 48-K54**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Längd	16 mm	Bygglängd (tum)	0,63 inch
Nettovikt	22,4 g		

Allmänna uppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2	Förskruvningar	PG
Gänga (yttre)	PG 48	Gängningslängd	12 mm
Huvuddiameter	69 mm	Material	Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Skyddsklass	IP54	Skyddsklass med GWDR	IP65
Temperaturområde för användning max.	100 °C	Temperaturområde för användning min.	-40 °C

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000032	ETIM 4.0	EC000032
ETIM 5.0	EC000032	ETIM 6.0	EC000451
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-10
eClass 6.2	27-14-91-10	eClass 7.1	27-14-91-10
eClass 8.1	27-14-91-10	eClass 9.0	27-14-44-25
eClass 9.1	27-14-44-33		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP

VPK (blindpropp i plast) VP 48-K54

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Ritningar

