

**GWDR PO (plantätning – polyetylen)
GWDR PG13,5-PO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Typ	GWDR PG13,5-PO
Art.nr.	1719470000
Artikelbeteckning	GWDR PO (plantätning – polyetylen), Tättningsring, PG 13,5, Polyetylen
GTIN (EAN)	4008190352721
Frp	100 Stück

GWDR PO (plantätning – polyetylen)
GWDR PG13,5-PO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Nettovikt	0,27 g
-----------	--------

Allmänna uppgifter

Tjocklek	2 mm	Förskruvningar	PG
Gänga (yttre)	PG 13,5	Innerdiameter D2	20,4 mm
Material	Polyetylen	Tätning	PE-HD
Tätningens ring diameter	25 mm	Temperaturområde för användning max. 90 °C	
Temperaturområde för användning min.	-30 °C	Tjocklek	2 mm
Ytterdiameter	25 mm		

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000781	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	31-16-18-18	eClass 5.1	23-07-90-90
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-43-03-19
eClass 9.1	27-14-44-90		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP

GWDR PO (plantätning – polyetylen) GWDR PG13,5-PO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

