

**GWDR PO (plantätning – polyetylen)
GWDR PG48-PO**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

| | |
|-------------------|--|
| Typ | GWDR PG48-PO |
| Art.nr. | 1719530000 |
| Artikelbeteckning | GWDR PO (plantätning – polyetylen), Tätningring, PG 48, Polyetylen |
| GTIN (EAN) | 4008190352790 |
| Frp | 5 Stück |

**GWDR PO (plantätning – polyetylen)
GWDR PG48-PO**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

| | |
|-----------|-------|
| Nettovikt | 3,4 g |
|-----------|-------|

Allmänna uppgifter

| | | | |
|--------------------------------------|------------|--------------------------------------|---------|
| Tjocklek | 3 mm | Förskruvningar | PG |
| Gänga (yttre) | PG 48 | Innerdiameter D2 | 59,3 mm |
| Material | Polyetylen | Tätning | PE-HD |
| Tätningring diameter | 69 mm | Temperaturområde för användning max. | 90 °C |
| Temperaturområde för användning min. | -30 °C | Tjocklek | 3 mm |
| Ytterdiameter | 69 mm | | |

Klassificeringar

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC000781 | ETIM 4.0 | EC000441 |
| ETIM 5.0 | EC000441 | ETIM 6.0 | EC000441 |
| UNSPSC | 31-16-18-18 | eClass 5.1 | 23-07-90-90 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-09 | eClass 7.1 | 27-14-91-09 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-09 | eClass 9.0 | 27-43-03-19 |
| eClass 9.1 | 27-14-44-90 | | |

Godkännanden

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Downloads

| | |
|----------------------|---|
| Broschyr/Katalog | CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN |
| Teknikuppgifter | EPLAN.WSCAD |
| Teknikuppgifter Data | STEP |

Datablad**GWDR PO (plantätning – polyetylen)
GWDR PG48-PO**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar