

**GWDR NP (plantätning – neopren)
GWDR PG9-NP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Typ	GWDR PG9-NP
Art.nr.	1719550000
Artikelbeteckning	GWDR NP (plantätning – neopren), Tätningsring, PG 9, Neopren
GTIN (EAN)	4008190352813
Frp	100 Stück

**GWDR NP (plantätning – neopren)
GWDR PG9-NP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Nettovikt	0,36 g
-----------	--------

Allmänna uppgifter

Tjocklek	1,2 mm	Förskruvningar	PG
Gänga (yttre)	PG 9	Innerdiameter D2	14 mm
Material	Neopren	Tätningring diameter	21 mm
Temperaturområde för användning max.	100 °C	Temperaturområde för användning min.	-30 °C
Tjocklek	1,2 mm	Ytterdiameter	21 mm

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000781	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	31-16-18-18	eClass 5.1	23-07-90-90
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-43-03-19
eClass 9.1	27-14-44-90		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP

GWDR NP (plantätning – neopren) GWDR PG9-NP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Ritningar

