# GWDR NP (plantätning – neopren)
# GWDR PG16-NP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

## Allmänna beställningsdata

| | |
|---|---|
| Typ | GWDR PG16-NP |
| Art.nr. | 1719580000 |
| Artikelbeteckning | GWDR NP (plantätning – neopren), Tätningsring, PG 16, Neopren |
| GTIN (EAN) | 4008190352844 |
| Frp | 100 Stück |

# GWDR NP (plantätning – neopren)
# GWDR PG16-NP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Tekniska data

### Mått och vikter

| | |
|---|---|
| Nettovikt | 0,9 g |

### Allmänna uppgifter

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tjocklek | 1,2 mm | Förskruvningar | PG |
| Gänga (yttre) | PG 16 | Innerdiameter D2 | 22,5 mm |
| Material | Neopren | Tätningsring diameter | 30 mm |
| Temperaturområde för användning max. | 100 °C | Temperaturområde för användning min. | -30 °C |
| Tjocklek | 1,2 mm | Ytterdiameter | 30 mm |

### Klassificeringar

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 3.0 | EC000781 | ETIM 4.0 | EC000441 |
| ETIM 5.0 | EC000441 | ETIM 6.0 | EC000441 |
| UNSPSC | 31-16-18-18 | eClass 5.1 | 23-07-90-90 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-09 | eClass 7.1 | 27-14-91-09 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-09 | eClass 9.0 | 27-43-03-19 |
| eClass 9.1 | 27-14-44-90 | | |

### Godkännanden

| | |
|---|---|
| ROHS | Uppfyllelse |

### Downloads

| | |
|---|---|
| Broschyr/Katalog | CAT 3 HDC 17/18 EN<br>CAT 5 ENCL 17/18 EN |
| Teknikuppgifter | EPLAN, WSCAD |
| Teknikuppgifter Data | STEP |

# GWDR NP (plantätning – neopren)
# GWDR PG16-NP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Ritningar

