GWDR NP (plantätning – neopren)
GWDR PG21-NP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Typ	GWDR PG21-NP
Art.nr.	1719590000
Artikelbeteckning	GWDR NP (plantätning – neopren), Tätningsring, PG 21, Neopren
GTIN (EAN)	4008190352851
Frp	100 Stück

GWDR NP (plantätning – neopren)
GWDR PG21-NP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	1,01 g

Allmänna uppgifter

Tjocklek	1,5 mm	Förskruvningar	PG
Gänga (yttre)	PG 21	Innerdiameter D2	28,3 mm
Material	Neopren	Tätningsring diameter	35 mm
Temperaturområde för användning max.	100 °C	Temperaturområde för användning min.	-30 °C
Tjocklek	1,5 mm	Ytterdiameter	35 mm

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000781	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	31-16-18-18	eClass 5.1	23-07-90-90
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-43-03-19
eClass 9.1	27-14-44-90		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP

GWDR NP (plantätning – neopren)
GWDR PG21-NP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

