

**EWS (dräneringsanordning)
EWS M 25X1,5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Tryckutjämningselement ger en bra ventilation och avluftning av kapslingen och skyddar mot kondensvatten samtidigt som respektive IP-skyddsklass iakttas.

Allmänna beställningsdata

Typ	EWS M 25X1,5
Art.nr.	1719740000
Artikelbeteckning	EWS (dräneringsanordning), Utjämningselement, M 25, 5 mm, Polyamid
GTIN (EAN)	4008190353001
Frp	20 Stück

**EWS (dräneringsanordning)
EWS M 25X1,5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Längd	23 mm	Bygglängd (tum)	0,906 inch
Nettovikt	13,25 g		

Allmänna uppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2	Förskruvningar	Metrisk
Gänga (yttre)	M 25	Gängningslängd	5 mm
Gängstigning	1,5 mm	Material	Polyamid
Nyckelbredd 1	30 mm	Skyddsklass	IP54
Temperaturområde för användning max.	40 °C	Temperaturområde för användning min.	-20 °C
Vridmoment muffar, max.	5 Nm	Vridmoment muffar, min.	5 Nm

Certifikatnummer kabelförskruvning

Märkning	Ex e II, II 2 GD
----------	------------------

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-14-91-09
eClass 7.1	27-14-91-09	eClass 8.1	27-14-91-09
eClass 9.0	27-14-44-32	eClass 9.1	27-14-44-90

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Teknikuppgifter	EPLAN_WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP

Datablad

**EWS (dräneringsanordning)
EWS M 25X1,5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

