

**Klämbygel
BS 35II KLBUE HOLDER**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Produktillustration**Skärmning och jordning**

Våra skyddsledar- och skärm-plintar som erbjuder olika anslutningstekniker gör att du effektivt kan skydda både människor och utrustning från störningsinverkan, som från elektriska eller magnetiska fält. Ett omfattande program av tillbehör avrundar vårt sortiment.

Allmänna beställningsdata

Typ	BS 35II KLBUE HOLDER
Art.nr.	1723800000
Artikelbeteckning	Klämbygel, Montageset, Stål
GTIN (EAN)	4008190377038
Frp	10 Stück

Klämbygel BS 35II KLBUE HOLDER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Höjd	35 mm	Bygghöjd (tum)	1,378 inch
Djup	36,5 mm	Byggdjup (tum)	1,437 inch
Nettovikt	38,5 g	Diameter	3 mm

Temperaturer

Lagertemperatur, max.	40 °C	Lagertemperatur, min.	10 °C
Lagertemperatur	10 °C...40 °C		

Märkdata IECEx/ATEX

Märkning EN 60079-7	Ex e II
---------------------	---------

Materialdata

Material	Stål	Färgkod	Silver
----------	------	---------	--------

Mått

Diameter	3 mm	Utskjutande mått TS 35	26,5 mm
----------	------	------------------------	---------

Systemparametrar

Utförande	Klämbygel	Skena	TS 35
-----------	-----------	-------	-------

Ytterligare tekniska data

Montagesätt	skruvad	Monteringsanvisning	Direktmontage
explosionstestat utförande	Ja		

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001741	ETIM 4.0	EC000071
ETIM 5.0	EC000071	ETIM 6.0	EC002848
UNSPSC	30-21-18-11	eClass 5.1	27-14-11-45
eClass 6.2	27-14-92-14	eClass 7.1	27-18-92-34
eClass 8.1	27-18-92-34	eClass 9.0	27-14-11-92
eClass 9.1	27-14-11-92		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Användardokumentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Broschyr/Katalog	CAT 1 TERM 16/17 EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP