

**CableLine**  
**CLI M 2-4 BR/WS 1 MP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



CLI M märkningar skjuts på remsan CLI MH och fästs med buntband. Systemet lämpar sig speciellt väl för stora lednings- och kabeldiametrar.

Fördelar:

- Kombinationsmärkning för kabel- och rörmärkning
- En storlek för alla areor från 16 mm<sup>2</sup>
- Obegränsade kombinationsmöjligheter
- Slutna, permanent anbringade märkningar
- Mycket god läsbarhet

**Allmänna beställningsdata**

|                   |                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Typ               | CLI M 2-4 BR/WS 1 MP                                                |
| Art.nr.           | <a href="#">1733651506</a>                                          |
| Artikelbeteckning | CableLine, Ledar- och kabelmärkning, 10 - 317 mm, 4 x 11.3 mm, brun |
| GTIN (EAN)        | 4032248451111                                                       |
| Frp               | 100 Stück                                                           |

**CableLine**  
**CLI M 2-4 BR/WS 1 MP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

|           |         |                 |            |
|-----------|---------|-----------------|------------|
| Bredd     | 11,3 mm | Byggbredd (tum) | 0,445 inch |
| Höjd      | 4 mm    | Bygghöjd (tum)  | 0,157 inch |
| Djup      | 3 mm    | Byggdjup (tum)  | 0,118 inch |
| Nettovikt | 0,13 g  |                 |            |

**Allmänna data**

|                                 |                         |                                  |          |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------|
| Bredd                           | 11,3 mm                 | Brännbarhetsklass enligt UL 94   | V-0      |
| Färgkod                         | brun                    | Halogener                        | Ja       |
| Material                        | PVC, mjuk, utan kadmium | Materialfärg enligt motståndskod | 1        |
| Märkningsmetod                  | varmpräglad             | Orientering av texten            | vågrätt  |
| Rekommenderade tillverkare      | Process, Maskinbyggnad  | Skrivna tecken                   | Tal      |
| Temperaturområde för användning | -30...80 °C             | Text                             | 1        |
| Textsfärg                       | vit                     | Typ av märkning                  | Standard |
| Utförande                       | MultiPack               |                                  |          |

**Ledar- och kabelmärkning**

|                          |                    |                          |                     |
|--------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| Halogener                | Ja                 | Ledardiameter, max.      | 500 mm <sup>2</sup> |
| Ledardiameter, min.      | 16 mm <sup>2</sup> | Ledarytterdiameter       | 10 - 317 mm         |
| Ledarytterdiameter, max. | 317 mm             | Ledarytterdiameter, min. | 10 mm               |

**Klassificeringar**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001530    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| UNSPSC     | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

**Godkännanden**

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

**Downloads**

|                              |                                                                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Meddelande om produktändring | <a href="#">PCN CableLine_DE</a><br><a href="#">PCN CableLine_EN</a> |
| Teknikuppgifter              | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                         |