# CableLine
# CLI M 2-4 GE/SW K MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Avbildning liknande

CLI M märkningar skjuts på remsan CLI MH och fästs med buntband. Systemet lämpar sig speciellt väl för stora lednings- och kabeldiametrar.

Fördelar:

- Kombinationsmärkning för kabel- och rörmärkning
- En storlek för alla areor från 16 mm²
- Obegränsade kombinationsmöjligheter
- Slutna, permanent anbringade märkningar
- Mycket god läsbarhet

## Allmänna beställningsdata

| | |
|---|---|
| Typ | CLI M 2-4 GE/SW K MP |
| Art.nr. | 1733651657 |
| Artikelbeteckning | CableLine, Ledar- och kabelmärkning, 10 - 317 mm, 4 x 11.3 mm, gul |
| GTIN (EAN) | 4008190398156 |
| Frp | 100 Stück |

# CableLine
# CLI M 2-4 GE/SW K MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Tekniska data

### Mått och vikter

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bredd | 11,3 mm | Byggbredd (tum) | 0,445 inch |
| Höjd | 4 mm | Bygghöjd (tum) | 0,157 inch |
| Djup | 3 mm | Byggdjup (tum) | 0,118 inch |
| Nettovikt | 0,13 g | | |

### Allmänna data

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bredd | 11,3 mm | Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |
| Färgkod | gul | Halogener | Ja |
| Material | PVC, mjuk, utan kadmium | Materialfärg enligt motståndskod | 4 |
| Märkningsmetod | varmpräglad | Orientering av texten | vågrätt |
| Rekommenderade tillverkare | Process, Maskinbyggnad | Skrivna tecken | Bokstav, stor |
| Temperaturområde för användning | -30…80 °C | Text | K |
| Textsfärg | svart | Typ av märkning | Standard |
| Utförande | MultiPack | | |

### Ledar- och kabelmärkning

| | | | |
|---|---|---|---|
| Halogener | Ja | Ledardiameter, max. | 500 mm² |
| Ledardiameter, min. | 16 mm² | Ledarytterdiameter | 10 - 317 mm |
| Ledarytterdiameter, max. | 317 mm | Ledarytterdiameter, min. | 10 mm |

### Klassificeringar

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 3.0 | EC001530 | ETIM 4.0 | EC001288 |
| ETIM 5.0 | EC001530 | ETIM 6.0 | EC001530 |
| UNSPSC | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 | | |

### Godkännanden

| | |
|---|---|
| ROHS | Uppfyllelse |

### Downloads

| | |
|---|---|
| Meddelande om produktändring | PCN CableLine_DE<br>PCN CableLine_EN |
| Teknikuppgifter | EPLAN, WSCAD |

# CableLine
# CLI M 2-4 GE/SW K MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Ritningar



Avbildning liknande