

**GWDR NP (plantätning – neopren)
GWDR M32-NP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Typ	GWDR M32-NP
Art.nr.	1736260000
Artikelbeteckning	GWDR NP (plantätning – neopren), Tätningsring, M 32, Neopren
GTIN (EAN)	4008190956059
Frp	50 Stück

**GWDR NP (plantätning – neopren)
GWDR M32-NP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Nettovikt	1,36 g
-----------	--------

Allmänna uppgifter

Tjocklek	1,5 mm	Förskruvningar	Metrisk
Gänga (yttre)	M 32	Gängstigning	1,5 mm
Innerdiameter D2	32 mm	Material	Neopren
Tätningring diameter	42 mm	Temperaturområde för användning max.	100 °C
Temperaturområde för användning min.	-30 °C	Tjocklek	1,5 mm
Ytterdiameter	42 mm		

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000781	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	31-16-18-18	eClass 5.1	23-07-90-90
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-43-03-19
eClass 9.1	27-14-44-90		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP

**GWDR NP (plantätning – neopren)
GWDR M32-NP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Ritningar**