

**GWDR NP (plantätning – neopren)
GWDR M40-NP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Typ	GWDR M40-NP
Art.nr.	1736270000
Artikelbeteckning	GWDR NP (plantätning – neopren), Tätningsring, M 40, Neopren
GTIN (EAN)	4008190956066
Frp	20 Stück

**GWDR NP (plantätning – neopren)
GWDR M40-NP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Nettovikt	2,4 g
-----------	-------

Allmänna uppgifter

Tjocklek	1,5 mm	Förskruvningar	Metrisk
Gänga (yttre)	M 40	Gängstigning	1,5 mm
Innerdiameter D2	40 mm	Material	Neopren
Tätningring diameter	52 mm	Temperaturområde för användning max.	100 °C
Temperaturområde för användning min.	-30 °C	Tjocklek	1,5 mm
Ytterdiameter	52 mm		

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000781	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	31-16-18-18	eClass 5.1	23-07-90-90
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-43-03-19
eClass 9.1	27-14-44-90		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP

**GWDR NP (plantätning – neopren)
GWDR M40-NP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Ritningar**