

**SZS (sågtandad bricka)
SZS M20****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

De tandade mellanläggsbrickorna i rostfritt stål ger ett skydd som hindrar att monterade kabelförskruvningar lossar.

Allmänna beställningsdata

Typ	SZS M20
Art.nr.	1736310000
Artikelbeteckning	SZS (sågtandad bricka), Låsbricka, M 20, Rostfritt stål 1.4404 (316 L)
GTIN (EAN)	4008190963514
Frp	10 Stück

SZS (sågtandad bricka)
SZS M20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Nettovikt	5,13 g
-----------	--------

Allmänna uppgifter

Tjocklek	1,5 mm	Förskruvningar	Metrisk
Gänga (yttre)	M 20	Gängstigning	1,5 mm
Innerdiameter D2	21,3 mm	Material	Rostfritt stål 1.4404 (316 L)
Tjocklek	1,5 mm	Ytterdiameter	32,4 mm

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000098	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	23-09-03-01
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-14-44-32
eClass 9.1	27-14-44-90		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP

Datablad

SZS (sågtandad bricka)
SZS M20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

