

**SZS (sågtandad bricka)
SZS M50****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

De tandade mellanläggsbrickorna i rostfritt stål ger ett skydd som hindrar att monterade kabelförskruvningar lossar.

Allmänna beställningsdata

Typ	SZS M50
Art.nr.	1736350000
Artikelbeteckning	SZS (sågtandad bricka), Låsbricka, M 50, Rostfritt stål 1.4404 (316 L)
GTIN (EAN)	4008190963552
Frp	5 Stück

SZS (sågtandad bricka)
SZS M50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Nettovikt	20,8 g
-----------	--------

Allmänna uppgifter

Tjocklek	1,8 mm	Förskruvningar	Metrisk
Gänga (yttre)	M 50	Gängstigning	1,5 mm
Innerdiameter D2	51 mm	Material	Rostfritt stål 1.4404 (316 L)
Tjocklek	1,8 mm	Ytterdiameter	71 mm

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000098	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	23-09-03-01
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-14-44-32
eClass 9.1	27-14-44-90		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP

Datablad

SZS (sågtandad bricka)
SZS M50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

