

**EA (jordningsringar)
EA-RING MS/M 25****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Jordningsringar används framförallt om en kabelskärm dras på förskruvningen och denna ska ligga på samma potential som en kapslings övriga kabelförskruvningar.

Allmänna beställningsdata

Typ	EA-RING MS/M 25
Art.nr.	1736500000
Artikelbeteckning	EA (jordningsringar), Jordningsring, M 25, Mässing, förnicklad
GTIN (EAN)	4008190963606
Frp	20 Stück

**EA (jordningsringar)
EA-RING MS/M 25****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Längd	61,5 mm	Bygglängd (tum)	2,421 inch
Nettovikt	8,1 g		

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Allmänna uppgifter

Tjocklek	1,5 mm	Avstånd innermått B	36 mm
Bredd yttermått C	17 mm	Förskruvningar	Metrisk
Gänga (yttre)	M 25	Innerdiameter D2	10,5 mm
Material	Mässing, förnicklad	Tjocklek	1,5 mm
Ytterdiameter	34 mm		

Certifikatnummer kabelförskruvning

Märkning	Ex e II, II 2 GD, EEx d II
----------	----------------------------

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000490	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC002317
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-14-91-09
eClass 7.1	27-14-91-09	eClass 8.1	27-14-91-09
eClass 9.0	27-14-44-32	eClass 9.1	27-14-44-90

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD

**EA (jordningsringar)
EA-RING MS/M 25****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Ritningar**