

**EA (jordningsringar)
EA-RING MS/M 40**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Jordningsringar används framförallt om en kabelskärm dras på förskruvningen och denna ska ligga på samma potential som en kapslings övriga kabelförskruvningar.

Allmänna beställningsdata

Typ	EA-RING MS/M 40
Art.nr.	1736520000
Artikelbeteckning	EA (jordningsringar), Jordningsring, M 40, Mässing, förnicklad
GTIN (EAN)	4008190963637
Frp	10 Stück

**EA (jordningsringar)
EA-RING MS/M 40**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Längd	86,5 mm	Bygglängd (tum)	3,406 inch
Nettovikt	21,2 g		

Environmental Product Compliance

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Allmänna uppgifter

Tjocklek	1,5 mm	Avstånd innermått B	44,5 mm
Bredd yttermått C	30 mm	Förskruvningar	Metrisk
Gänga (yttre)	M 40	Innerdiameter D2	13,5 mm
Material	Mässing, förnicklad	Tjocklek	1,5 mm
Ytterdiameter	54 mm		

Certifikatnummer kabelförskruvning

Märkning Ex e II, II 2 GD, EEx d II

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000490	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC002317
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-14-91-09
eClass 7.1	27-14-91-09	eClass 8.1	27-14-91-09
eClass 9.0	27-14-44-32	eClass 9.1	27-14-44-90

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Teknikuppgifter	EPLAN.WSCAD

Datablad**EA (jordningsringar)
EA-RING MS/M 40**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar