

**SKMU PA (kontramutter av plast)  
SKMU M16 K SW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Weidmüller har ett stort antal olika kabel-/ledningsinföringar i sortimentet; Olika förskruvningar i plast, mässing och rostfritt stål i skyddsklasserna IP 66, 67, 68 eller IP 69 K. Med modulära flerledar-/kabelinföringssystem kan färdigmonterade kablar, som ett fullvärdigt alternativ, snabbt och enkelt föras in i utrustningen. Till sist finns även EX-certifierade kabelförskruvningar och kabel-/ledningsinföringssystem till förfogande.

- Kabelförskruvningar av plast och mässing
- EMV förskruvningar
- För områden med risk för explosion
- VDE, CSA och UL godkännanden

**Allmänna beställningsdata**

|                   |                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ               | SKMU M16 K SW                                                                      |
| Art.nr.           | <a href="#">1736920000</a>                                                         |
| Artikelbeteckning | SKMU PA (kontramutter av plast), Kontramutter, M 16, 5 mm, Polyamid 6 (PA6 - GF30) |
| GTIN (EAN)        | 4008190956394                                                                      |
| Frp               | 100 Stück                                                                          |

**SKMU PA (kontramutter av plast)  
SKMU M16 K SW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

|           |       |
|-----------|-------|
| Nettovikt | 1,2 g |
|-----------|-------|

**Allmänna uppgifter**

|                                      |          |                                      |                         |
|--------------------------------------|----------|--------------------------------------|-------------------------|
| Tjocklek                             | 5 mm     | Brännbarhetsklass enligt UL 94       | V-2                     |
| Förskruvningar                       | Metrisk  | Gänga (inre)                         | M 16                    |
| Gänga (yttre)                        | M 16     | Gängningslängd                       | 5 mm                    |
| Gängstigning                         | 1,5 mm   | Material                             | Polyamid 6 (PA6 - GF30) |
| Nyckelbredd 1                        | 22 mm    | Temperaturområde för användning max. | 100 °C                  |
| Temperaturområde för användning min. | -20 °C   | Tjocklek                             | 5 mm                    |
| Ytterdiameter                        | 25,41 mm |                                      |                         |

**Klassificeringar**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000940    | ETIM 4.0   | EC000441    |
| ETIM 5.0   | EC000441    | ETIM 6.0   | EC000940    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 23-11-07-01 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-09 | eClass 7.1 | 27-14-91-09 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-09 | eClass 9.0 | 27-14-44-24 |
| eClass 9.1 | 27-14-44-24 |            |             |

**Godkännanden**

Godkännanden



|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

**Downloads**

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Broschyr/Katalog     | <a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a> |
| Teknikuppgifter      | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>        |
| Teknikuppgifter Data | <a href="#">STEP</a>                |

**SKMU PA (kontramutter av plast)**  
**SKMU M16 K SW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Ritningar**