

**LaserMark
LM MT300 18/6.5 WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Avbildning liknande



- Klisteretiketter i polyester
- lämpliga för DIN A4 laserskrivare,
- friktionstålig
- hög värmetålighet
- för märkning av kopplingsdon och moduler av alla typer,
- även skrivbar med kulspetspenna eller märkpenna STI

Allmänna beställningsdata

Typ	LM MT300 18/6.5 WS
Art.nr.	1749321044
Artikelbeteckning	LaserMark, Apparatmärkning, 6.5 x 18 mm, vit
GTIN (EAN)	4008190051679
Frp	10 Stück

LaserMark LM MT300 18/6.5 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	18 mm	Byggbredd (tum)	0,709 inch
Höjd	6,5 mm	Bygghöjd (tum)	0,256 inch
Djup	0,08 mm	Byggdjup (tum)	0,003 inch
Nettovikt	11 g		

Allmänna data

Antal märkningar per förpackningsenhet 3 200	Antal per ark	320
Bredd 18 mm	Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB
Färgkod vit	Godkännande enligt UL 969	Ja
Halogener Nej	Limma	Akrylatlim
Material Polyester, PVC fri	Materialfärg enligt motståndskod	9
Märkningsmetod Laserutskrift	Temperaturområde för användning	-40... 150 °C
Utförande självhäftande		

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Programvara	M-Print PRO configuration file
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP

LaserMark LM MT300 18/6.5 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Ritningar

