


ESG
ESG 9/17 K MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Avbildning liknande

ESG är den beprövade märkningen för många kända elektriska apparater i MultiCard-format. Resultatet är en högklassig apparatmärkning med en kontrastrik text. Varianter för apparater från följande tillverkare erbjuds:

- Siemens,
- Telemecanique
- ABB
- Beckhoff
- Lumberg
- Universellt användbara skyltar, beroende av typ: antingen självhäftande eller snäppbara märkningar.

Fördelar i korthet:

- Universellt användbara skyltar, beroende av typ: antingen självhäftande eller snäppbara märkningar.
- För apparater på skena, som t.ex. automatsäkringar, erbjuder vi ESG för påsnäppning på en skyltskena
- Individuellt tryck med laserkvalitet efter uppgift

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Observera att denna märkning inte är avsedd för utskrift med Speedmarking-Laser.

Allmänna beställningsdata

| | |
|-------------------|--|
| Typ | ESG 9/17 K MC NE GE |
| Art.nr. | 1753500000 |
| Artikelbeteckning | ESG, Apparatmärkning x 17 mm, PA 66, Färgkod: gul, självhäftande |
| GTIN (EAN) | 4032248010738 |
| Frp | 200 Stück |
| anpassad skrivare | 1324380000 |

ESG
ESG 9/17 K MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

| | | | |
|-----------|--------|-----------------|------------|
| Bredd | 17 mm | Byggbredd (tum) | 0,669 inch |
| Höjd | 9 mm | Bygghöjd (tum) | 0,354 inch |
| Djup | 0,8 mm | Byggdjup (tum) | 0,031 inch |
| Nettovikt | 0,55 g | | |

Allmänna data

| | | | |
|----------------------------------|------------------|---------------------------------|---------------|
| Antal per ark | 40 | Applikation/Tillverkare | Självhäftande |
| Bredd | 17 mm | Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-2 |
| Färgkod | gul | Halogener | Nej |
| Limma | Dubbelsidig tejp | Material | PA 66 |
| Materialfärg enligt motståndskod | 4 | Temperaturområde för användning | -40...100 °C |
| Utförande | självhäftande | | |

Klassificeringar

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC001288 | ETIM 4.0 | EC001288 |
| ETIM 5.0 | EC001288 | ETIM 6.0 | EC001288 |
| UNSPSC | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-29 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-06-29 |
| eClass 9.1 | 27-40-06-29 | | |

Godkännanden

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Downloads

| | |
|----------------------|--|
| Programvara | M-Print PRO configuration file |
| Teknikuppgifter | EPLAN, WSCAD |
| Teknikuppgifter Data | STEP |

Datablad

ESG
ESG 9/17 K MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

