

**Tillbehör
BS 35/WSH 2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Produktillustration**Skärmning och jordning**

Våra skyddsledar- och skärm-plintar som erbjuder olika anslutningstekniker gör att du effektivt kan skydda både människor och utrustning från störningsinverkan, som från elektriska eller magnetiska fält. Ett omfattande program av tillbehör avrundar vårt sortiment.

Allmänna beställningsdata

Typ	BS 35/WSH 2
Art.nr.	1760720000
Artikelbeteckning	Tillbehör, Montageset, Stål
GTIN (EAN)	4008190068714
Frp	10 Stück

**Tillbehör
BS 35/WSH 2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	13 mm	Byggbredd (tum)	0,512 inch
Höjd	52 mm	Bygghöjd (tum)	2,047 inch
Djup	37 mm	Byggdjup (tum)	1,457 inch
Nettovikt	30,9 g	Diameter	3 mm

Temperaturer

Lagertemperatur, max.	40 °C	Lagertemperatur, min.	10 °C
Lagertemperatur	10 °C...40 °C		

Materialdata

Material	Stål	Färgkod	grå
----------	------	---------	-----

Mått

Diameter	3 mm	Utskjutande mått TS 35	26 mm
----------	------	------------------------	-------

Systemparametrar

Utförande	Montagefot	Skena	TS 35
-----------	------------	-------	-------

Ytterligare tekniska data

Arretering	skruvbar	Montagesätt	skruvad
Monteringsanvisning	Direktmontage	explosionstestat utförande	Nej

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001741	ETIM 4.0	EC000071
ETIM 5.0	EC000071	ETIM 6.0	EC002848
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-14-92-14
eClass 7.1	27-18-92-34	eClass 8.1	27-18-92-34
eClass 9.0	27-14-11-92	eClass 9.1	27-14-11-92

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Användardokumentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Broschyr/Katalog	CAT 1 TERM 16/17 EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Teknikuppgifter Data	STEP