

**SwitchMark  
SM 27/8 K MC NE SI****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Avbildning liknande

SM är en MultiCard-märkskylt för märkning av styr- och signalenheter. Skyltarna snäpps in i bärarna eller fästs med den redan applicerade limfolien. Skräddarsydda skyltar kan skapas med PrintJet PRO, MCP Plus plotter, MCP Basic eller MC-Mobilo märkningssystem.

- Behovsanpassad och snabb egentillverkning.
- Ingen lagerhållning av dyra standardskyltar krävs
- Mycket beständig tryckkvalitet vid användning av PrintJet som ersättning för gravyr
- För extrema krav rekommenderar vi skyddsfolien ETO SM.
- Hållare kan användas för tryckknappar Ø 22 mm från Siemens, ABB, Moeller och Telemecanique.

**För specialtryck:** Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

**Allmänna beställningsdata**

|                    |                                                |
|--------------------|------------------------------------------------|
| Typ                | SM 27/8 K MC NE SI                             |
| Art.nr.            | <a href="#">1771930000</a>                     |
| Artikelbeteckning  | SwitchMark, Apparatmärkning, 8 x 27 mm, Silver |
| GTIN (EAN)         | 4032248127085                                  |
| Frp                | 80 Stück                                       |
| Alternativ produkt | <a href="#">1079480000</a>                     |
| anpassad skrivare  | <a href="#">1324380000</a>                     |

**SwitchMark  
SM 27/8 K MC NE SI****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

|           |        |                 |            |
|-----------|--------|-----------------|------------|
| Bredd     | 27 mm  | Byggbredd (tum) | 1,063 inch |
| Höjd      | 8 mm   | Bygghöjd (tum)  | 0,315 inch |
| Djup      | 1 mm   | Byggdjup (tum)  | 0,039 inch |
| Nettovikt | 1,19 g |                 |            |

**Allmänna data**

|                                 |                  |                                |               |
|---------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------|
| Bredd                           | 27 mm            | Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-2           |
| Färgkod                         | Silver           | Halogener                      | Nej           |
| Limma                           | Dubbelsidig tejp | Material                       | Polyamid 66   |
| Temperaturområde för användning | -40...100 °C     | Utförande                      | självhäftande |

**Klassificeringar**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001288    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001288    | ETIM 6.0   | EC001288    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 6.2 | 27-37-12-25 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-06-29 |
| eClass 9.1 | 27-40-06-29 |            |             |

**Godkännanden**

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

**Downloads**

|                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| Programvara          | <a href="#">M-Print PRO configuration file</a> |
| Teknikuppgifter      | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                   |
| Teknikuppgifter Data | <a href="#">STEP</a>                           |

### SwitchMark SM 27/8 K MC NE SI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar

