

VG K (standard plastförskruvning) VG M25 - K 68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Förskruvningar, som klarar de höga kraven för IP 68 skyddsnivå.

Allmänna beställningsdata

Typ	VG M25 - K 68
Art.nr.	1772310000
Artikelbeteckning	VG K (standard plastförskruvning), kabelförskruvning, M 25, 10 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
GTIN (EAN)	4032248129973
Frp	25 Stück

VG K (standard plastförskruvning) VG M25 - K 68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Längd	47 mm	Bygglängd (tum)	1,85 inch
Nettovikt	22,1 g		

Allmänna uppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2	Förskruvningar	Metrisk
Gänga (yttre)	M 25	Gängningslängd	10 mm
Gängstigning	1,5 mm	Kabeldiameter utsidan max.	18 mm
Kabeldiameter utsidan min.	13 mm	Material	Polyamid 6
Normer	DIN EN 62444, EN 62444, IEC 62444	Nyckelbredd 1	33 mm
Skyddsklass	IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)	Skyddsklass med GWDR	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Tätningssats	CR	Temperaturområde för användning max.	100 °C
Temperaturområde för användning min.	-30 °C	Vridmoment kontramutter, max.	8,5 Nm
Vridmoment kontramutter, min.	7,5 Nm	Vridmoment kupolmutter, max.	8,5 Nm
Vridmoment kupolmutter, min.	7,5 Nm	Vridmoment muffar, max.	8,5 Nm
Vridmoment muffar, min.	7,5 Nm		

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-09
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-14-44-32
eClass 9.1	27-14-44-32		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP