

Märkningar i rostfritt stål WSMH 108mm

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Avbildning liknande

WSM är ett komplett märkningssystem för kablar, ledningar, rör och komponenter – det erbjuder permanent märkning i miljöer där ingen annan märkning kan klara detta. Detta sortiment består av märkningsplåtar, hållare och rostfria buntband – finns individuellt eller komplett i WSM Set and Service Box.

Fördelar:

- Kraftig prägningstext för optimal läsbarhet
- Tål värme, kyla, korrosion, syror, kemikalier eld etc.
- En- eller flerteckensmärkning, även kombinerbar
- Snabbt montage
- Idealisk utomhus
- Enkel montering med buntband

Allmänna beställningsdata

Typ	WSMH 108mm
Art.nr.	1774530000
Artikelbeteckning	Märkningar i rostfritt stål, Ledar- och kabelmärkning, 108 x 11 mm, Silver
GTIN (EAN)	4032248149322
Frp	50 Stück

Datablad

Märkningar i rostfritt stål WSMH 108mm

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	11 mm	Byggbredd (tum)	0,433 inch
Höjd	108 mm	Bygghöjd (tum)	4,252 inch
Djup	0,3 mm	Byggdjup (tum)	0,012 inch
Nettovikt	3,6 g		

Allmänna data

Bredd	11 mm	Färgkod	Silver
Material	Rostfritt stål 1.4404	Temperaturområde för användning	-80...250 °C
Typ av märkning	neutral		

Ledar- och kabelmärkning

Ledardiameter, max.	500 mm ²	Ledardiameter, min.	16 mm ²
---------------------	---------------------	---------------------	--------------------

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
-----------------	------------------------------