


**Z-Serie
KOSF ZT2.5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Produktillustration

Ett stort utbud av tillbehör för FieldPower®-boxar.
Kabeltätningar, kontaktdon, låselement m.m.

Allmänna beställningsdata

Typ	KOSF ZT2.5
Art.nr.	1816150000
Artikelbeteckning	Z-Serie, Koderelement, gul, 2.9 mm
GTIN (EAN)	4032248370726
Frp	50 Stück

**Z-Serie
KOSF ZT2.5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	2,9 mm	Byggbredd (tum)	0,114 inch
Höjd	4,4 mm	Bygghöjd (tum)	0,173 inch
Djup	11,25 mm	Byggdjup (tum)	0,443 inch
Nettovikt	0,2 g		

Temperaturer

Lagertemperatur, max.	40 °C	Lagertemperatur, min.	10 °C
Lagertemperatur	10 °C...40 °C	Varaktig driftstemperatur, min.	-50 °C
Varaktig driftstemperatur, max.	100 °C		

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC002021	ETIM 4.0	EC001530
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC002848
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-14-91-03
eClass 7.1	27-14-91-03	eClass 8.1	27-14-91-03
eClass 9.0	27-14-11-92	eClass 9.1	27-14-11-92

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Användardokumentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Broschyr/Katalog	CAT 1 TERM 16/17 EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Teknikuppgifter Data	STEP