

W-serien
WQV 95N/120N/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Produktillustration**Klippon® Connect med klämbyggeteknik**

Den höga tillförlitligheten och designvariationen för plintarna med klämbyggeanslutning gör planeringen enklare och optimerar driftsäkerheten. Klippon® Connect erbjuder ett beprövat svar på en serie av olika krav.

Allmänna beställningsdata

Typ	WQV 95N/120N/2
Art.nr.	1826890000
Artikelbeteckning	W-serien, Överkoppling, för plintar, Antal poler: 2
GTIN (EAN)	4032248329946
Frp	5 Stück

W-serien
WQV 95N/120N/2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	9,5 mm	Byggbredd (tum)	0,374 inch
Höjd	37 mm	Bygghöjd (tum)	1,457 inch
Djup	29 mm	Byggdjup (tum)	1,142 inch
Nettovikt	48,8 g		

Temperaturer

Lagertemperatur, max.	40 °C	Lagertemperatur, min.	10 °C
Lagertemperatur	10 °C...40 °C		

Märkdata

Märkström	269 A
-----------	-------

Materialdata

Material	Koppar förtennad	Färgkod	silvergrå
----------	------------------	---------	-----------

Mått

Delning i mm (P)	27 mm
------------------	-------

Systemparametrar

Utförande	för plintar	Anslutningsvridmoment (överkoppling)	3...6 Nm
-----------	-------------	--------------------------------------	----------

ytterligare tekniska data

Montagesätt	skruvad	Monteringsanvisning	Direktmontage
-------------	---------	---------------------	---------------

Överkoppling

Antal överkopplade plintar	2	Märkström 2-polig	269 A
Märkström flerpolig	269 A	Typ	Överkoppling
inchtagningsmomentområde montageskruv	3,0...6,0 Nm		

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000489	ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489	ETIM 6.0	EC000489
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-11-40
eClass 6.2	27-14-11-40	eClass 7.1	27-14-11-40
eClass 8.1	27-14-11-40	eClass 9.0	27-14-11-40
eClass 9.1	27-14-11-40		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

W-serien WQV 95N/120N/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Downloads

Användardokumentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Broschyr/Katalog	CAT 1 TERM 16/17 EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Teknikuppgifter Data	STEP