

**Tillbehör
TNST**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Produktillustration**Korskoppling**

Våra innovativa PRV-plintar för korskoppling med PUSH IN-anslutning och våra flerfunktionella korskopplingsplintar med skruvanslutning (WMF) sparar inte endast plats i askåpet; de säkerställer även mer effektiv signalöverföring i processtysystem.

Allmänna beställningsdata

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Typ | TNST |
| Art.nr. | 1833090000 |
| Artikelbeteckning | Tillbehör, Frånskiljarkontakt, 20 A |
| GTIN (EAN) | 4032248471485 |
| Frp | 50 Stück |

**Tillbehör
TNST**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

| | | | |
|-----------|----------|-----------------|------------|
| Bredd | 2,7 mm | Byggbredd (tum) | 0,106 inch |
| Höjd | 11,3 mm | Bygghöjd (tum) | 0,445 inch |
| Djup | 29,73 mm | Byggdjup (tum) | 1,17 inch |
| Nettovikt | 1,24 g | | |

Märkdata

| | | | |
|-----------------------|-------|------------------|------|
| Märkspänning | 500 V | Märkström | 20 A |
| Märkstötspänning | 6 kV | Nedsmutningsgrad | 3 |
| Överspänningskategori | III | | |

Materialdata

| | |
|---------|-----|
| Färgkod | gul |
|---------|-----|

Mått

| | |
|------------------|--------|
| Delning i mm (P) | 2,7 mm |
|------------------|--------|

Systemparametrar

| | |
|-----------|--------------|
| Utförande | Frånskiljare |
|-----------|--------------|

Ytterligare tekniska data

| | | | |
|----------------------------|-----------|---------------------|---------------|
| Montagesätt | instucken | Monteringsanvisning | Direktmontage |
| explosionstestat utförande | Nej | | |

Klassificeringar

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC000897 | ETIM 4.0 | EC000897 |
| ETIM 5.0 | EC000897 | ETIM 6.0 | EC002018 |
| UNSPSC | 30-21-18-11 | eClass 5.1 | 27-14-11-45 |
| eClass 6.2 | 27-14-92-14 | eClass 7.1 | 27-14-92-14 |
| eClass 8.1 | 27-14-92-14 | eClass 9.0 | 27-14-11-92 |
| eClass 9.1 | 27-14-11-49 | | |

Godkännanden

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Downloads

| | |
|-----------------------|--|
| Användardokumentation | StorageConditionsTerminalBlocks |
| Broschyr/Katalog | CAT 1 TERM 16/17 EN |
| Teknikuppgifter | EPLAN_WSCAD_Zuken E3.S |
| Teknikuppgifter Data | 36403_TNST_DXF.dxf STEP |