

**Klämbygel
KLBUE 3-8 SDSC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Produktillustration**Skärmning och jordning**

Våra skyddsledar- och skärm-plintar som erbjuder olika anslutningstekniker gör att du effektivt kan skydda både människor och utrustning från störningsinverkan, som från elektriska eller magnetiska fält. Ett omfattande program av tillbehör avrundar vårt sortiment.

Allmänna beställningsdata

Typ	KLBUE 3-8 SDSC
Art.nr.	1835840000
Artikelbeteckning	Klämbygel, Klämbygel, Stål
GTIN (EAN)	4032248394555
Frp	10 Stück

**Klämbygel
KLBUE 3-8 SDSC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	14,4 mm	Byggbredd (tum)	0,567 inch
Höjd	18 mm	Bygghöjd (tum)	0,709 inch
Djup	25,9 mm	Byggdjup (tum)	1,02 inch
Montagemått bredd	13,2 mm	Nettovikt	12,4 g

Temperaturer

Lagertemperatur, max.	40 °C	Lagertemperatur, min.	10 °C
Lagertemperatur	10 °C...40 °C		

Klämbara ledare (Märkanslutning)

Kabeldiameter max.	8 mm	Kabeldiameter min.	3 mm
--------------------	------	--------------------	------

Materialdata

Material	Stål	Färgkod	Silver
----------	------	---------	--------

Systemparametrar

Utförande	för skärmanslutning
-----------	---------------------

Ytterligare tekniska data

Monteringsanvisning	Direktmontage	Monteringstyp	Skruv
explosionstestat utförande	Nej		

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000489	ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489	ETIM 6.0	EC002020
eClass 6.2	27-14-11-90	eClass 7.1	27-14-11-50
eClass 8.1	27-14-11-50	eClass 9.0	27-14-11-50
eClass 9.1	27-14-11-50		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Användardokumentation	Beipackzettel_KLBUE.pdf StorageConditionsTerminalBlocks
Broschyr/Katalog	CAT 1 TERM 16/17 EN
Teknikuppgifter	EPLAN_WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP