

**SlimFix X**  
**SFX 10/23 MC NE RT V2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Avbildning liknande



SlimFix X är halogenfri ledar- och kabelmärkning med en platssparande design. Märkskyltarna kan också appliceras efter ledningsanslutning. SlimFix är en erkänd och listad märkning inom transportindustrin. SF-verktyget möjliggör enkel installation, även vid små märkningar.

- Halogenfritt material
- Godkänd och ackrediterad märkning för trafiktekniska applikationer etc.
- Fästs med buntband om ledararean är större än 16,0 mm<sup>2</sup>
- Märkning i beprövat MultiCard-format

**För specialtryck:** Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

**Allmänna beställningsdata**

|                   |                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Typ               | SFX 10/23 MC NE RT V2                                           |
| Art.nr.           | <a href="#">1852370000</a>                                      |
| Artikelbeteckning | SlimFix X, Ledar- och kabelmärkning, 7 - 40 mm, 23 x 11 mm, röd |
| GTIN (EAN)        | 4032248385348                                                   |
| Frp               | 160 Stück                                                       |
| anpassad skrivare | <a href="#">1324380000</a>                                      |

**SlimFix X**  
**SFX 10/23 MC NE RT V2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

|           |        |                 |            |
|-----------|--------|-----------------|------------|
| Bredd     | 11 mm  | Byggbredd (tum) | 0,433 inch |
| Höjd      | 23 mm  | Bygghöjd (tum)  | 0,906 inch |
| Djup      | 0,8 mm | Byggdjup (tum)  | 0,031 inch |
| Nettovikt | 0,61 g |                 |            |

**Allmänna data**

|                                 |                                    |                                  |           |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------|
| Bredd                           | 11 mm                              | Brännbarhetsklass enligt UL 94   | V-2       |
| Färgkod                         | röd                                | Halogener                        | Nej       |
| Material                        | Polyamid 66                        | Materialfärg enligt motståndskod | 2         |
| Rekommenderade tillverkare      | Transportväsende,<br>Maskinbyggnad | Teckenfältets storlek            | 23 x 5 mm |
| Temperaturområde för användning | -40...100 °C                       | Typ av märkning                  | neutral   |
| Utförande                       | Montage med buntband               |                                  |           |

**Ledar- och kabelmärkning**

|                          |                    |                          |                     |
|--------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| Halogener                | Nej                | Ledardiameter, max.      | 500 mm <sup>2</sup> |
| Ledardiameter, min.      | 16 mm <sup>2</sup> | Ledarytterdiameter       | 7 - 40 mm           |
| Ledarytterdiameter, max. | 40 mm              | Ledarytterdiameter, min. | 7 mm                |

**Klassificeringar**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001530    | ETIM 4.0   | EC001530    |
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| UNSPSC     | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

**Godkännanden**

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

**Downloads**

|                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| Programvara          | <a href="#">M-Print PRO configuration file</a> |
| Teknikuppgifter      | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>       |
| Teknikuppgifter Data | <a href="#">STEP</a>                           |

### **SlimFix X** **SFX 10/23 MC NE RT V2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar

