

SlimFix X
SFX 14/23 MC NE WS V2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



SlimFix X är halogenfri ledar- och kabelmärkning med en platssparande design. Märkskyltarna kan också appliceras efter ledningsanslutning. SlimFix är en erkänd och listad märkning inom transportindustrin. SF-verktyget möjliggör enkel installation, även vid små märkningar.

- Halogenfritt material
- Godkänd och ackrediterad märkning för trafiktekniska applikationer etc.
- Fästs med buntband om ledararean är större än 16,0 mm²
- Märkning i beprövat MultiCard-format

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

Typ	SFX 14/23 MC NE WS V2
Art.nr.	1852440000
Artikelbeteckning	SlimFix X, Ledar- och kabelmärkning, 7 - 40 mm, 23 x 14 mm, vit
GTIN (EAN)	4032248385416
Frp	160 Stück
anpassad skrivare	1324380000

**SlimFix X
SFX 14/23 MC NE WS V2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	14 mm	Byggbredd (tum)	0,551 inch
Höjd	23 mm	Bygghöjd (tum)	0,906 inch
Djup	0,8 mm	Byggdjup (tum)	0,031 inch
Nettovikt	0,694 g		

Allmänna data

Bredd	14 mm	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2
Färgkod	vit	Halogener	Nej
Material	Polyamid 66	Materialfärg enligt motståndskod	9
Rekommenderade tillverkare	Transportväsende, Maskinbyggnad	Teckenfältets storlek	23 x 8 mm
Temperaturområde för användning	-40...100 °C	Typ av märkning	neutral
Utförande	Montage med buntband		

Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Nej	Ledardiameter, max.	500 mm ²
Ledardiameter, min.	16 mm ²	Ledarytterdiameter	7 - 40 mm
Ledarytterdiameter, max.	40 mm	Ledarytterdiameter, min.	7 mm

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001530
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-03
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Programvara	M-Print PRO configuration file
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Teknikuppgifter Data	STEP

SlimFix X SFX 14/23 MC NE WS V2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Ritningar

