

Z-Serie
FEKO ZRV2.5 0.5-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com


Produktillustration

Abbildung liknande

Fjäderanslutning med fjäderteknik

Fjäderteknik är ett universellt kontaktsystem för alla vanliga ledaranslutningstyper. Dess fantastiska flexibilitetsnivå gör klämfjädern till en lönsam alternativ anslutning.

Allmänna beställningsdata

Typ	FEKO ZRV2.5 0.5-1
Art.nr.	1854760000
Artikelbeteckning	Z-Serie, Crimpkontakt, 4.15 mm, Direktmontage
GTIN (EAN)	4032248401314
Frp	5 000 Stück

**Z-Serie
FEKO ZRV2.5 0.5-1**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	4,15 mm	Byggbredd (tum)	0,163 inch
Höjd	19,8 mm	Bygghöjd (tum)	0,78 inch
Djup	3,1 mm	Byggdjup (tum)	0,122 inch
Nettovikt	0,668 g		

Temperaturer

Lagertemperatur, max.	40 °C	Lagertemperatur, min.	10 °C
Lagertemperatur	10 °C...40 °C		

Klämbara ledare (Märkanslutning)

Anslutningstyp	Fjäderkontakt
----------------	---------------

Märkdata

Märkarea	2,5 mm ²
----------	---------------------

Systemparametrar

Utförande	Fjäderkontakt
-----------	---------------

Ytterligare tekniska data

Monteringsanvisning	Direktmontage
---------------------	---------------

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000897	ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897	ETIM 6.0	EC000796
UNSPSC	30-21-18-11	eClass 5.1	27-14-11-18
eClass 6.2	27-14-91-37	eClass 7.1	27-14-91-37
eClass 8.1	27-14-91-37	eClass 9.0	27-44-02-04
eClass 9.1	27-44-02-04		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Användardokumentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Broschyr/Katalog	CAT 1 TERM 16/17 EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP