

**Z-Serie
ZZE ZP4**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Produktillustration**Fjäderanslutning med fjäderteknik**

Fjäderteknik är ett universellt kontaktsystem för alla vanliga ledaranslutningstyper. Dess fantastiska flexibilitetsnivå gör klämfjädern till en lönsam alternativ anslutning.

Allmänna beställningsdata

| | |
|-------------------|--|
| Typ | ZZE ZP4 |
| Art.nr. | 1855260000 |
| Artikelbeteckning | Z-Serie, Dragavlastning, Direktmontage |
| GTIN (EAN) | 4032248396498 |
| Frp | 25 Stück |

**Z-Serie
ZZE ZP4**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

| | | | |
|-----------|----------|-----------------|------------|
| Bredd | 12,5 mm | Byggbredd (tum) | 0,492 inch |
| Höjd | 94,04 mm | Bygghöjd (tum) | 3,702 inch |
| Djup | 6,3 mm | Byggdjup (tum) | 0,248 inch |
| Nettovikt | 1,96 g | | |

Temperaturer

| | | | |
|---------------------------------|---------------|---------------------------------|--------|
| Lagertemperatur, max. | 40 °C | Lagertemperatur, min. | 10 °C |
| Lagertemperatur | 10 °C...40 °C | Varaktig driftstemperatur, min. | -50 °C |
| Varaktig driftstemperatur, max. | 100 °C | | |

Materialdata

| | | | |
|--------------------------------|-------------|---------|-------|
| Material | PA 66 GF 30 | Färgkod | beige |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | HB | | |

Systemparametrar

| | |
|-----------|----------------|
| Utförande | Dragavlastning |
|-----------|----------------|

Ytterligare tekniska data

| | |
|---------------------|---------------|
| Monteringsanvisning | Direktmontage |
|---------------------|---------------|

Klassificeringar

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC000897 | ETIM 4.0 | EC000897 |
| ETIM 5.0 | EC000897 | ETIM 6.0 | EC002848 |
| UNSPSC | 30-21-18-01 | eClass 6.2 | 27-14-92-14 |
| eClass 7.1 | 27-14-92-14 | eClass 8.1 | 27-14-92-14 |
| eClass 9.0 | 27-14-11-92 | eClass 9.1 | 27-14-11-92 |

Godkännanden

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Downloads

| | |
|-----------------------|---|
| Användardokumentation | StorageConditionsTerminalBlocks |
| Broschyr/Katalog | CAT 1 TERM 16/17 EN |
| Teknikuppgifter | EPLAN, WSCAD |
| Teknikuppgifter Data | STEP |