

ESG
ESG 9/11 K MC NE WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Abbildung liknande

För etikettering av era kablar.

Kännetecken:

- för användning i laserskrivare
- av polyester
- friktionstålig
- som Tillbehör: Stift och skrivarmjukvara

Allmänna beställningsdata

Typ	ESG 9/11 K MC NE WS
Art.nr.	1857440000
Artikelbeteckning	ESG, Apparatmärkning x 11 mm, PA 66, Färgkod: vit, självhäftande
GTIN (EAN)	4032248402731
Frp	200 Stück
anpassad skrivare	1324380000

ESG ESG 9/11 K MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	11 mm	Byggbredd (tum)	0,433 inch
Höjd	9 mm	Bygghöjd (tum)	0,354 inch
Djup	0,8 mm	Byggdjup (tum)	0,031 inch
Nettovikt	0,45 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning	-40...100 °C	Temperaturområde för användning max.	100 °C
Temperaturområde för användning min.	-40 °C		

Allmänna data

Applikation/Tillverkare	Självhäftande	Bredd	11 mm
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2	Färgkod	vit
Halogener	Nej	Limma	Dubbelsidig tejp
Material	PA 66	Materialfärg enligt motståndskod	9
Temperaturområde för användning	-40...100 °C	Utförande	självhäftande

Märkningssystem

Applikation/Tillverkare	Självhäftande	Utförande	självhäftande
-------------------------	---------------	-----------	---------------

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 9 IETH 15/16 EN CAT 4.2 ELECTR 15/16 EN
Programvara	M-Print PRO configuration file
Teknikuppgifter	EPLAN
Teknikuppgifter Data	STEP

Datablad

ESG
ESG 9/11 K MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

