

**LaserMark
ET S7-300-TU-A4-1**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Abbildung liknande

ET S7 DIN-A4 icke-självhäftande etiketter används för att märka S300-, S400- och S7-moduler från Siemens. Skräddarsydda laserutskriften är möjliga genom att använda Weidmüllers M-Print® Pro-programvara.

- Bakgrundfärger gult eller turkos med svart tryck (lådor)
- Etiketterna kan lätt frigöras (ej självhäftande)

Allmänna beställningsdata

Typ	ET S7-300-TU-A4-1
Art.nr.	1865450000
Artikelbeteckning	LaserMark, Apparatmärkning, 100 x 22.6 mm, Siemens, turkos
GTIN (EAN)	4032248434121
Frp	10 Stück
anpassad skrivare	2430920000 2448870000

**LaserMark
ET S7-300-TU-A4-1**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	22,6 mm	Byggbredd (tum)	0,89 inch
Höjd	100 mm	Bygghöjd (tum)	3,937 inch
Djup	0,1 mm	Byggdjup (tum)	0,004 inch
Nettovikt	31 g		

Allmänna data

Antal märkningar per förpackningsenhet	160	Antal per ark	16
Applikation/Tillverkare	Siemens	Bredd	22,6 mm
Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB	Färgkod	turkos
Godkännande enligt UL 969	Nej	Halogener	Ja
Material	Vinylfilm	Märkningsmetod	Laserutskrift
Temperaturområde för användning	-40...80 °C		

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Programvara	M-Print PRO configuration file
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD

Datablad

**LaserMark
ET S7-300-TU-A4-1**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

