

**LaserMark
ET S7-300-TU-A4-2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Avbildning liknande



ET S7 DIN-A4 icke-självhäftande etiketter används för att märka S300-, S400- och S7-moduler från Siemens. Skräddarsydda laserutskrifter är möjliga genom att använda Weidmüllers M-Print® Pro-programvara.

- Bakgrundfärger gult eller turkos med svart tryck (lådor)
- Etiketterna kan lätt frigöras (ej självhäftande)

Allmänna beställningsdata

Typ	ET S7-300-TU-A4-2
Art.nr.	1865460000
Artikelbeteckning	LaserMark, Apparatmärkning, 208 x 17.3 mm, Siemens, turkos
GTIN (EAN)	4032248434138
Frp	10 Stück
anpassad skrivare	2430920000 2448870000

**LaserMark
ET S7-300-TU-A4-2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	17,3 mm	Byggbredd (tum)	0,681 inch
Höjd	208 mm	Bygghöjd (tum)	8,189 inch
Djup	0,1 mm	Byggdjup (tum)	0,004 inch
Nettovikt	31,1 g		

Allmänna data

Antal märkningar per förpackningsenhet 220		Antal per ark	22
Applikation/Tillverkare	Siemens	Bredd	17,3 mm
Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB	Färgkod	turkos
Godkännande enligt UL 969	Nej	Halogener	Ja
Material	Vinylfilm	Märkningsmetod	Laserutskrift
Temperaturområde för användning	-40...80 °C		

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Programvara	M-Print PRO configuration file
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD

LaserMark ET S7-300-TU-A4-2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Ritningar

