

**Z-Serie
ZVLA1 ZPS2.5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Produktillustration**Fjäderanslutning med fjäderteknik**

Fjäderteknik är ett universellt kontaktsystem för alla vanliga ledaranslutningstyper. Dess fantastiska flexibilitetsnivå gör klämfjädern till en lönsam alternativ anslutning.

Allmänna beställningsdata

Typ	ZVLA1 ZPS2.5
Art.nr.	1866250000
Artikelbeteckning	Z-Serie, stickbar radplint, gul, 8.8 mm
GTIN (EAN)	4032248524761
Frp	20 Stück

Z-Serie
ZVLA1 ZPS2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	8,8 mm	Byggbredd (tum)	0,346 inch
Höjd	73,8 mm	Bygghöjd (tum)	2,906 inch
Djup	26,2 mm	Byggdjup (tum)	1,031 inch
Nettovikt	3,55 g		

Temperaturer

Lagertemperatur, max.	40 °C	Lagertemperatur, min.	10 °C
Lagertemperatur	10 °C...40 °C	Varaktig driftstemperatur, min.	-50 °C
Varaktig driftstemperatur, max.	100 °C		

Klämbara ledare (Märkanslutning)

Anslutningstyp	Stickanslutning
----------------	-----------------

Materialdata

Material	PA 66 GF 30	Färgkod	gul
Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB		

Systemparametrar

Utförande	Mellanstycke
-----------	--------------

Ytterligare tekniska data

Monteringsanvisning	Direktmontage
---------------------	---------------

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000897	ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897	ETIM 6.0	EC002848
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-14-92-14
eClass 7.1	27-14-11-28	eClass 8.1	27-14-11-28
eClass 9.0	27-14-11-92	eClass 9.1	27-14-11-92

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Downloads

Användardokumentation	Beipackzettel_ZPS.pdf StorageConditionsTerminalBlocks
Broschyr/Katalog	CAT 1 TERM 16/17 EN
Teknikuppgifter	EPLAN_WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP