


## ESG

### ESG 6/15 K MC NE GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com



Avbildning liknande



ESG är den beprövade märkningen för många kända elektriska apparater i MultiCard-format. Resultatet är en högklassig apparatmärkning med en kontrastrik text. Varianter för apparater från följande tillverkare erbjuds:

- Siemens,
- Telemecanique
- ABB
- Beckhoff
- Lumberg
- Universellt användbara skyltar, beroende av typ: antingen självhäftande eller snäppbara märkningar.

Fördelar i korthet:

- Universellt användbara skyltar, beroende av typ: antingen självhäftande eller snäppbara märkningar.
- För apparater på skena, som t.ex. automatsäkringar, erbjuder vi ESG för påsnäppning på en skyltskena
- Individuellt tryck med laserkvalitet efter uppgift

**För specialtryck:** Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Observera att denna märkning inte är avsedd för utskrift med Speedmarking-Laser.

#### Allmänna beställningsdata

Typ	ESG 6/15 K MC NE GE
Art.nr.	<a href="#">1880130000</a>
Artikelbeteckning	ESG, Apparatmärkning x 15 mm, PA 66, Färgkod: gul, självhäftande
GTIN (EAN)	4032248478910
Frp	200 Stück
anpassad skrivare	<a href="#">1324380000</a>

**ESG**  
**ESG 6/15 K MC NE GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Bredd	15 mm	Byggbredd (tum)	0,591 inch
Höjd	6 mm	Bygghöjd (tum)	0,236 inch
Djup	1 mm	Byggdjup (tum)	0,039 inch
Nettovikt	0,485 g		

**Allmänna data**

Applikation/Tillverkare	Självhäftande	Bredd	15 mm
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2	Färgkod	gul
Halogener	Nej	Limma	Dubbelsidig tejp
Material	PA 66	Materialfärg enligt motståndskod	4
Temperaturområde för användning	-40...100 °C	Utförande	självhäftande

**Klassificeringar**

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

**Godkännanden**

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

**Downloads**

Programvara	<a href="#">M-Print PRO configuration file</a>
Teknikuppgifter	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>
Teknikuppgifter Data	<a href="#">STEP</a>

**Datablad**

**ESG**  
**ESG 6/15 K MC NE GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Ritningar**

