

**ClipCard**  
**STR CC 15/27 TRANSPARENT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Avbildning liknande

ClipCard apparatmärkning i MultiCard-format används för märkning av elinstallationer och omkopplingssystem, och erbjuder ett intressant alternativ till gravyr. Genom det beprövade MultiCard-formatet är det möjligt att utföra märkning med PrintJet PRO, plottern MCP Plus, MCP Basic och MC-Mobilo.

- Mycket beständig tryckkvalitet vid användning av PrintJet som ersättning för gravyr
- Universell infästning
- Hållare (skruvbar eller med buntband)
- Skyltskena (självhäftande eller skruvbar)
- eller självhäftande skyltar

**För specialtryck:** Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

**Allmänna beställningsdata**

|                   |                                              |
|-------------------|----------------------------------------------|
| Typ               | STR CC 15/27 TRANSPARENT                     |
| Art.nr.           | <a href="#">1888290000</a>                   |
| Artikelbeteckning | ClipCard, Tillbehör, 15 x 27 mm, transparent |
| GTIN (EAN)        | 4032248494163                                |
| Frp               | 80 Stück                                     |
| anpassad skrivare | <a href="#">1324380000</a>                   |

**ClipCard  
STR CC 15/27 TRANSPARENT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

|           |         |                 |            |
|-----------|---------|-----------------|------------|
| Bredd     | 27 mm   | Byggbredd (tum) | 1,063 inch |
| Höjd      | 15 mm   | Bygghöjd (tum)  | 0,591 inch |
| Djup      | 0,5 mm  | Byggdjup (tum)  | 0,02 inch  |
| Nettovikt | 0,276 g |                 |            |

**Allmänna data**

|                                 |             |                                |               |
|---------------------------------|-------------|--------------------------------|---------------|
| Bredd                           | 27 mm       | Brännbarhetsklass enligt UL 94 | HB            |
| Färgkod                         | transparent | Halogener                      | Nej           |
| Material                        | PVC         | Rekommenderade tillverkare     | Maskinbyggnad |
| Temperaturområde för användning | -20...80 °C |                                |               |

**Klassificeringar**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001288    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001288    | ETIM 6.0   | EC001288    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-29 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-06-29 |
| eClass 9.1 | 27-40-06-29 |            |             |

**Godkännanden**

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

**Downloads**

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Teknikuppgifter | <a href="#">WSCAD, EPLAN</a> |
|-----------------|------------------------------|