

ESG ESG 9/6 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Avbildning liknande



ESG är den beprövade märkningen för många kända elektriska apparater i MultiCard-format. Resultatet är en högklassig apparatmärkning med en kontrastrik text. Varianter för apparater från följande tillverkare erbjuds:

- Siemens,
- Telemecanique
- ABB
- Beckhoff
- Lumberg
- Universellt användbara skyltar, beroende av typ: antingen självhäftande eller snäppbara märkningar.

Fördelar i korthet:

- Universellt användbara skyltar, beroende av typ: antingen självhäftande eller snäppbara märkningar.
- För apparater på skena, som t.ex. automatsäkringar, erbjuder vi ESG för påsnäppning på en skyltskena
- Individuellt tryck med laserkvalitet efter uppgift

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Observera att denna märkning inte är avsedd för utskrift med Speedmarking-Laser.

Allmänna beställningsdata

Typ	ESG 9/6 MC NE WS
Art.nr.	1888360000
Artikelbeteckning	ESG, Apparatmärkning x 6 mm, PA 66, Färgkod: vit, jackbar
GTIN (EAN)	4032248494200
Frp	400 Stück
anpassad skrivare	1324380000

ESG
ESG 9/6 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	6 mm	Byggbredd (tum)	0,236 inch
Höjd	9 mm	Bygghöjd (tum)	0,354 inch
Djup	0,8 mm	Byggdjup (tum)	0,031 inch
Nettovikt	0,23 g		

Allmänna data

Applikation/Tillverkare	WI SAI Aktiv	Bredd	6 mm
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2	Färgkod	vit
Halogener	Nej	Material	PA 66
Materialfärg enligt motståndskod	9	Temperaturområde för användning	-40...100 °C
Utförande	jackbar		

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Programvara	M-Print PRO configuration file
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP

Datablad

**ESG
ESG 9/6 MC NE WS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

