

**CableLine  
CLI T 2-30****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Avbildning liknande

CLI T-hylsan är en transparent hylsa med hög kvalitet för märkning av ledare och kablar med areor upp till 75 mm<sup>2</sup>. CLI T-hylsan finns i fyra olika längder så att märkning med långa teckensträngar är möjlig. Den transparenta hylsan skyddar optimalt instickskylden mot yttre påverkan. Märkning lämplig för detta i Multicard sortimentet är TM-I. CLI T hylsor ska inte användas tillsammans med märkning MultiMark TM-I. Vi arbetar för att hitta en optimal lösning för användning av MultiMark TM-I serien.

- Större areor per hylsa
- En speciell flexibel bälprofil säkerställer ett brett användningsområde
- TM-I-skylden kan lätt sättas in i hylsfickan innan eller efter anslutningen
- Finns i fem olika längder
- Ej lämplig för märkning med P-Ink eller STI-stift

**Allmänna beställningsdata**

|                   |                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Typ               | CLI T 2-30                                                                        |
| Art.nr.           | <a href="#">1889570000</a>                                                        |
| Artikelbeteckning | CableLine, Hylsa x 5 mm, PVC, Färgkod: transparent, Ledarytterdiameter: 4 - 10 mm |
| GTIN (EAN)        | 4032248496372                                                                     |
| Frp               | 100 Stück                                                                         |

**CableLine**  
**CLI T 2-30**
**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Tekniska data**
**Mått och vikter**

|           |       |                 |            |
|-----------|-------|-----------------|------------|
| Bredd     | 5 mm  | Byggbredd (tum) | 0,197 inch |
| Höjd      | 30 mm | Bygghöjd (tum)  | 1,181 inch |
| Nettovikt | 1 g   |                 |            |

**Allmänna data**

|                            |                                    |                                 |             |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------|
| Bredd                      | 5 mm                               | Färgkod                         | transparent |
| Halogener                  | Ja                                 | Material                        | PVC         |
| Rekommenderade tillverkare | Transportväsende,<br>Maskinbyggnad | Temperaturområde för användning | -30...80 °C |

**Ledar- och kabelmärkning**

|                          |                   |                          |                    |
|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|
| Halogener                | Ja                | Ledardiameter, max.      | 35 mm <sup>2</sup> |
| Ledardiameter, min.      | 4 mm <sup>2</sup> | Ledarytterdiameter       | 4 - 10 mm          |
| Ledarytterdiameter, max. | 10 mm             | Ledarytterdiameter, min. | 4 mm               |

**Klassificeringar**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001530    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| UNSPSC     | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

**Godkännanden**

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

**Downloads**

|                              |                                                                                          |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meddelande om produktändring | <a href="#">PCN Transparent Sleeves_DE</a><br><a href="#">PCN Transparent Sleeves_EN</a> |
| Teknikuppgifter              | <a href="#">EPLAN_WSCAD</a>                                                              |