

**VG EMC GEN 1 (EMC kabelförskruvning med
anslutningsbur)
VG M20 - MS 1/EMV**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Bildliknande



Produktabbildung

EMC-förskruvningar för att avskärma störfrekvenser med en skärmdämpning på upp till 100dB. Kontaktering av kabelskärmen med hjälp av en ändlös fjäderring.

Allmänna beställningsdata

Typ	VG M20 - MS 1/EMV
Art.nr.	1909510000
Artikelbeteckning	VG EMC GEN 1 (EMC kabelförskruvning med anslutningsbur), kabelförskruvning, M 20, 8, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Mässing, förnicklad
GTIN (EAN)	4032248536436
Frp	50 Stück

VG EMC GEN 1 (EMC kabelförskruvning med anslutningsbur) VG M20 - MS 1/EMV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Längd	35,5 mm	Bygglängd (tum)	1,398 inch
Nettovikt	30,64 g		

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Allmänna uppgifter

Förskruvningar	Metrisk	Gänga (yttre)	M 20
Gängningslängd	8 mm	Gängstigning	1,5 mm
Kabeldiameter utsidan max.	12 mm	Kabeldiameter utsidan min.	6 mm
Material	Mässing, förnicklad	Nyckelbredd 1	22 mm
O-Ring	NBR	Plintinsats	Polyamid
Skyddsklass	IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K	Skyddsklass med GWDR	IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K
Skärmdiameter max.	12 mm	Skärmdiameter min.	5 mm
Tätning	NBR	Tätningssats	CR
Temperaturområde för användning max.	100 °C	Temperaturområde för användning min.	-40 °C
Vridmoment kupolmutter, max.	10 Nm	Vridmoment kupolmutter, min.	8 Nm
Vridmoment muffar, max.	15 Nm	Vridmoment muffar, min.	12 Nm

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-13
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-14-44-32
eClass 9.1	27-14-44-32		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP

VG EMC GEN 1 (EMC kabelförskruvning med anslutningsbur) VG M20 - MS 1/EMV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

