VG K (standard plastförskruvning)
VG PG11-K67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Kabelförskruvningar för fackmässig användning i industriella områden. De uppfyller de högsta kraven på kvalitet och säkerhet och finns i materialen polyamid, polystyrol och mässing.

Allmänna beställningsdata

Typ	VG PG11-K67
Art.nr.	1909780000
Artikelbeteckning	VG K (standard plastförskruvning), kabelförskruvning, PG 11, 8 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, Polyamid 6
GTIN (EAN)	4032248536702
Frp	50 Stück

VG K (standard plastförskruvning)
VG PG11-K67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Längd	37 mm	Bygglängd (tum)	1,457 inch
Nettovikt	8,78 g		

Allmänna uppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2	Förskruvningar	PG
Gänga (yttre)	PG 11	Gängningslängd	8 mm
Kabeldiameter utsidan max.	10 mm	Kabeldiameter utsidan min.	5 mm
Material	Polyamid 6	Nyckelbredd 1	22 mm
Skyddsklass	IP67	Tätningsinsats	NBR
Temperaturområde för användning max.	100 °C	Temperaturområde för användning min.	-20 °C
Vridmoment kupolmutter, max.	3 Nm	Vridmoment kupolmutter, min.	2 Nm
Vridmoment muffar, max.	2,5 Nm	Vridmoment muffar, min.	1,5 Nm

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-09
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-14-44-32
eClass 9.1	27-14-44-32		

Godkännanden

Godkännanden	
ROHS	Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP