

**VG K (standard plastförskruvning)
VG PG29-K67****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Kabelförskruvningar för fackmässig användning i industriella områden. De uppfyller de högsta kraven på kvalitet och säkerhet och finns i materialen polyamid, polystyrol och mässing.

Allmänna beställningsdata

Typ	VG PG29-K67
Art.nr.	1909820000
Artikelbeteckning	VG K (standard plastförskruvning), kabelförskruvning, PG 29, 11 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, Polyamid 6
GTIN (EAN)	4032248536740
Frp	20 Stück

**VG K (standard plastförskruvning)
VG PG29-K67**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Längd	52 mm	Bygglängd (tum)	2,047 inch
Nettovikt	34,6 g		

Allmänna uppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2	Förskruvningar	PG
Gänga (yttre)	PG 29	Gängningslängd	11 mm
Kabeldiameter utsidan max.	25 mm	Kabeldiameter utsidan min.	18 mm
Material	Polyamid 6	Nyckelbredd 1	42 mm
Skyddsklass	IP67	Tätningssats	NBR
Temperaturområde för användning max.	100 °C	Temperaturområde för användning min.	-20 °C
Vridmoment kupolmutter, max.	8 Nm	Vridmoment kupolmutter, min.	7 Nm
Vridmoment muffar, max.	10,5 Nm	Vridmoment muffar, min.	7,5 Nm

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-09
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-14-44-32
eClass 9.1	27-14-44-32		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP