

**SlimFix**  
**SF 0/21 MC NE WS V2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Avbildning liknande

SlimFix är ledar- och kabelmärkning med en platssparande design. Märkskyltarna kan också appliceras efter ledningsanslutning. De består av halogenfritt material med brandklassificering V0/V2. SlimFix är en erkänd och ackrediterad märkningstyp för trafiktekniska applikationer. SF-verktyget möjliggör enkel installation, även vid små märkningar.

- Halogenfritt material
- Brandskyddsklass V0/V2
- Godkänd och ackrediterad märkning för trafiktekniska applikationer etc.
- Måste fästas med buntband om ledararean är större än 16,0 mm<sup>2</sup>
- Märkning i beprövat MultiCard-format

**För specialtryck:** Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

**Allmänna beställningsdata**

|                   |                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Typ               | SF 0/21 MC NE WS V2                                               |
| Art.nr.           | <a href="#">1918500000</a>                                        |
| Artikelbeteckning | SlimFix, Ledar- och kabelmärkning, 1.2 - 1.6 mm, 21 x 3.2 mm, vit |
| GTIN (EAN)        | 4032248553921                                                     |
| Frp               | 400 Stück                                                         |
| anpassad skrivare | <a href="#">1324380000</a>                                        |

**SlimFix  
SF 0/21 MC NE WS V2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

|           |        |                 |            |
|-----------|--------|-----------------|------------|
| Bredd     | 3,2 mm | Byggbredd (tum) | 0,126 inch |
| Höjd      | 21 mm  | Bygghöjd (tum)  | 0,827 inch |
| Djup      | 3,2 mm | Byggdjup (tum)  | 0,126 inch |
| Nettovikt | 0,21 g |                 |            |

**Allmänna data**

|                       |             |                                 |                                    |
|-----------------------|-------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Bredd                 | 3,2 mm      | Brännbarhetsklass enligt UL 94  | V-2                                |
| Färgkod               | vit         | Halogener                       | Nej                                |
| Material              | Polyamid 66 | Rekommenderade tillverkare      | Transportväsande,<br>Maskinbyggnad |
| Teckenfältets storlek | 21 x 3.2 mm | Temperaturområde för användning | -40...100 °C                       |
| Typ av märkning       | neutral     |                                 |                                    |

**Ledar- och kabelmärkning**

|                          |                      |                          |                     |
|--------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| Halogener                | Nej                  | Ledardiameter, max.      | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Ledardiameter, min.      | 0,25 mm <sup>2</sup> | Ledarytterdiameter       | 1.2 - 1.6 mm        |
| Ledarytterdiameter, max. | 1,6 mm               | Ledarytterdiameter, min. | 1,2 mm              |

**Klassificeringar**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001530    | ETIM 4.0   | EC001530    |
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| UNSPSC     | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

**Godkännanden**

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

**Downloads**

|                 |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
| Programvara     | <a href="#">M-Print PRO configuration file</a> |
| Teknikuppgifter | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>       |

### **SlimFix SF 0/21 MC NE WS V2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar

